

**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK62, oznaczenie typu W29: 50-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236780 50-010
GTIN	4047109059566
Klasa artykułu	24T

**Opis****Pasuje do :**

nr 236685; 236686

**wskazówka:****Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

typ: żeliwo szare (sferoidalne)

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 100504

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	50-010
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 100504
Seria	KUB Trigon®
Seria	Kły centrujące
Seria	KUB V464
Gatunek	BK62

typ	żeliwo szare (sferoidalne)
-----	----------------------------

Materiał ostrza &nbsp;	HM
---------------------------	----