


**SOMT....20ER-LD, PR1835, Typ: 14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222081 14
GTIN	4960664029402
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

4-ostrzowa płytko skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

Geometria LD nadaje się również do dużych głębokości skrawania ($a_{p\text{maks.}} = 5\text{ mm}$) przy umiarkowanym posuwie. Nie stosować do frezowania trochoidalnego, wgłębień i konturów albo w przypadku stromych ścian.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$.

Opis techniczny

wielkość płytek skrawających	14
posuw f_z na ząb	0,06–1,8 mm
typ	INOX
grubość płytki E	556 mm
promień naroża	2 mm

Promień programowany przy $a_{p,max}$	5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT140520ER-LD
Gatunek	PR1835
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		