

**BDMT 070304 ER-JT, PR1810, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227159 GG
GTIN	4960664026463
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$. Dokładne 90° do $a_p = 4$ mm.

Opis techniczny

typ	GG
promień naroża	0,4 mm
posuw f_z na ząb	0,09–0,16 mm
Gatunek	PR1810
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 070304 ER-JT
Gatunek	PR1810
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		