

**SPMT 1806 EDER-NB2P, PR1835, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	224024 ST1400
GTIN	4960664030088
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

Specjalna geometria płytek skrawających zapewnia mniejsze siły skrawania i lepsze łamanie wióra. Wszystkie typy z **ostrzami Wiper**, umożliwiającymi stosowanie wysokich posuwów.

Zastosowanie:

NB2P / NB3P: dla **zmniejszonych sił skrawania**. Zwłaszcza do dużych wysięgów i przedmiotów obrabianych o małej grubości.

wskazówka:

głowice są uzbrajane naprzemiennie jednakową liczbą płytek skrawających typu NB2 i NB3. Zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przyporządkowania, umieszczone na korpusie. Zalecana wartość dla $a_e = 1 \times D$.

Opis techniczny

promień naroża	1,2 mm
posuw f_z na ząb	0,06-0,3 mm
grubość płytki E	6,35 mm
typ	ST1400

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SPMT 1806 EDER-NB2P
Gatunek	PR1835
Materiał ostrza	HM
zastosowanie	płynnie nacinające
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		