

**BDMT 170412 ER-JT, PR1825, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227552 ST1400
GTIN	4960664028009
Klasa artykułu	25A

**Opis****wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne  $a_e = 0,3 \times D$ .

Dokładne  $90^\circ$  do  $a_p = 9$  mm.

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,09–0,22 mm
promień naroża	1,2 mm
typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 170412 ER-JT
Gatunek	PR1825
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		