

**BDMT 170420 ER-JT, PR1825, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227554 ST1400
GTIN	4960664028023
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne $a_e = 0,3 \times D$.

Dokładne 90° do $a_p = 9$ mm.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,09–0,22 mm
promień naroża	2 mm
typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 170420 ER-JT
Gatunek	PR1825
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		