

## Uchwyty podstawowe Vario plus Eco, lewe, Typ uchwyty trzpieniowego: HSK63



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	274531 HSK63
GTIN	4067263112426
Klasa artykułu	21U

### Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

### Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	105 mm
typ uchwyty chwytu	HSK63
$h_1$	19 mm
uchwyt zaciskowy	279928 7
$f_1$	7 mm
$L_2$	35 mm
śruba zaciskowa	279815 24
$h_2$	23 mm
Śruba montażowa	279815 9

f <sub>2</sub>	15 mm
L <sub>1</sub>	79 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
h <sub>3</sub>	54 mm
Seria	Vario Plus Eco
rodzaj zastosowania	lewe
Rodzaj produktu	Imaki do oprawek mieczowych

---

## Akcesoria

śruba zaciskowa, Typ: 24	279815 24
śruba zaciskowa, Typ: 9	279815 9
uchwyt zaciskowy, Typ: 7	279928 7