

Uchwyty podstawowe Vario plus Eco, prawe, Typ uchwyty trzpieniowego: HSK63



Dane zamówienia

Numer katalogowy	274530 HSK63
GTIN	4067263112402
Klasa artykułu	21U

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

Opis techniczny

typ uchwyty chwytu	HSK63
wymiar A długości wysięgu	105 mm
L_2	35 mm
h_2	23 mm
f_1	7 mm
h_1	19 mm
śruba zaciskowa	279815 24
L_1	79 mm
Śruba montażowa	279815 9

uchwyt zaciskowy	279928 7
f ₂	15 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
h ₃	54 mm
Seria	Vario Plus Eco
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Imaki do oprawek mieczowych

Akcesoria

śruba zaciskowa, Typ: 24	279815 24
śruba zaciskowa, Typ: 9	279815 9
uchwyt zaciskowy, Typ: 7	279928 7