

**DC.T 11T304, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260386 CA510
GTIN	4960664697649
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 11T304 CA510 Gatunek: CA510
Łamacz wiórów: HQ
tolerancja: M
głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm
posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 140 - 450 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 450 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	HQ

Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia