

**Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem., do średnicy uchwyty: 100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	314425 100
GTIN	4067263113003
Klasa artykułu	32R

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie frezowana powierzchnia przyłożenia, **nieczerniona**.

Zastosowanie:

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe.

Materiał:

16 MnCr5

Pasuje do:

Trójszczękowe uchwyty tokarskie nr 310505; 310655; 310705.

wskazówka:

- **Zasadniczo szczęki uchwyty mogą być wymieniane, dopóki nie ulegnie zużyciu przewodnica w korpusie.**
- **Zakupione szczęki do uchwytów tokarskich i wiertarskich oraz nasadowe muszą zostać oszlifowane w uchwycie dla zapewnienia dopuszczalnego bicia promieniowego i osiowego.**

Opis techniczny

długość L	53 mm
długość wpustu A	9,49 mm
rozstaw otworów b	24 mm
wysokość H	30 mm

Karta danych

szerokość rowka D	7,96 mm
do średnicy uchwytu	100 mm
Pasujące do kodu barwnego	Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX
Rodzaj produktu	Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego