

**Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem., do średnicy uchwyty: 100mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 314425 100 |
| GTIN | 4067263113003 |
| Klasa artykułu | 32R |

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie frezowana powierzchnia przyłożenia, **nieczerniona**.

Zastosowanie:

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe.

Materiał:

16 MnCr5

Pasuje do:

Trójszczękowe uchwyty tokarskie nr 310505; 310655; 310705.

wskazówka:

- **Zasadniczo szczęki uchwyty mogą być wymieniane, dopóki nie ulegnie zużyciu prowadnica w korpusie.**
- **Zakupione szczęki do uchwytów tokarskich i wiertarskich oraz nasadowe muszą zostać oszlifowane w uchwycie dla zapewnienia dopuszczalnego bicia promieniowego i osiowego.**

Opis techniczny

| | |
|-------------------|---------|
| długość L | 53 mm |
| długość wpustu A | 9,49 mm |
| rozstaw otworów b | 24 mm |
| wysokość H | 30 mm |

Karta danych

| | |
|---------------------------|---|
| szerokość rowka D | 7,96 mm |
| do średnicy uchwytu | 100 mm |
| Pasujące do kodu barwnego | Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX |
| Rodzaj produktu | Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego |