

**Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 125mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	314425 125
GTIN	4067263113010
Klasa artykułu	32R

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie frezowana powierzchnia przyłożenia, **nieczerniona**.

Zastosowanie:

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe.

Materiał:

16 MnCr5

Pasuje do:

Trójszczękowe uchwyty tokarskie nr 310505; 310655; 310705.

wskazówka:

- **Zasadniczo szczęki uchwytu mogą być wymieniane, dopóki nie ulegnie zużyciu przewodnica w korpusie.**
- **Zakupione szczęki do uchwytów tokarskich i wiertarskich oraz nasadowe muszą zostać oszlifowane w uchwycie dla zapewnienia dopuszczalnego bicia promieniowego i osiowego.**

Opis techniczny

szerokość rowka D	7,96 mm
wysokość H	38 mm
do średnicy uchwytu	125 mm
długość L	62 mm

Karta danych

długość wpustu A	12,67 mm
rozstaw otworów b	32 mm
Pasujące do kodu barwnego	Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX
Rodzaj produktu	Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego