

Pętle zaciskowe, czerwone, 5000 kg, długość użytkowa: 5m**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086275 5
GTIN	4049924501770
Klasa artykułu	08Z

Opis**Wykonanie:**

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Opis techniczny

długość użytkowa	5 m
długość obwodu pętli	10 m
Szerokość pasa pętli	72 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL	5000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL	4000 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7°	10000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45°	7000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60°	5000 kg
Rodzaj produktu	Pętla okrągła