

**Obrotowe przyłącze węża, gwint przyłączeniowy zewnętrzny: 1/4cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080192 1/4
GTIN	4000896204441
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

Pneumatyczny przegub obracany w zakresie 360° umożliwia swobodny ruch podłączonych narzędzi.

Opis techniczny

gwint przyłączeniowy zewnętrzny	G
wydajność przepływu	11,8 l/s
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal