

**Głębokościomierze cyfrowe do rowków IP 67, i-wi, Zakres pomiarowy: 100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418759 100
GTIN	4059192057312
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Do mierzenia podcięć, rowków, wycięć, odsadzeń itd. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Bardzo duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Zintegrowany, bezprzewodowy interfejs do przenoszenia danych i-wi.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032 3 końcówki pomiarowe (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm i promień 6 mm).

Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 498940.

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912. Końcówki pomiarowe talerzykowe nr 418660 gr. 0,5, trzpienie specjalne nr 434900 – 4915, z gwintem M2,5.

Opis techniczny

Przełączalny odczyt	0,0005 cal
Liczba dołączonych baterii	1
Ø drążka	4 mm
Przełączalny odczyt	0,01 mm
przełączalny odczyt	mm / cale

Karta danych

zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zakres pomiarowy	0 - 100 mm
przekrój szyny pomiarowej	16 × 3 mm
stopień ochrony IP	IP 67
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
Kalibracja	A1
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
długość mostka	85 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
norma	ISO 13385
złącze	Złącze USB
złącze	System radiowy MAHR i-wi
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
Opakowanie	Etui
Rodzaj produktu	Głębokościomierz cyfrowy do rowków

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Trzpień rubinowy Typ 2	434915 2
Trzpień stalowy Typ 2	434900 2

Karta danych

Odbiorniki radiowe do Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Trzpienie z HM Typ 2	434910 2
Odbiornik radiowy do Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Końcówka pomiarowa talerzykowa grubość talerzyka 1 mm	418660 1
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Końcówka pomiarowa talerzykowa grubość talerzyka 0,5 mm	418660 0,5