



## Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: SPM60R



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079440 SPM60R
GTIN	2050002005471
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka prosta ATA z tulejkami zaciskowymi 3 mm do dokładnego frezowania, szlifowania i grawerowania. **Wbudowany filtr wstępny.** Szlifierka prosta o mocy 85 W i maksymalnej prędkości obrotowej 60 000 obr./min.

- **Smukła konstrukcja pozwala na pracę w ograniczonych przestrzeniach.**
- **Zdejmowana osłona tulejki zaciskowej.**

### Opis techniczny

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	230 l/min
maksymalna prędkość obrotowa	60000 min <sup>-1</sup>
masa	0,17 kg
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
długość	140 mm
gwint przyłączeniowy	BSP
poziom natężenia dźwięku przy pracy	68 dB(A)
moc przekazywana	85 W
Ø tulei zaciskowej	3 mm
zasilanie energią	Zastosowanie sprężonego powietrza
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

