

**Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: SPT100R****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 079440 SPT100R |
| GTIN             | 5390145244663  |
| Klasa artykułu   | 03R            |

**Opis****Wykonanie:**

Pneumatyczna szlifierka prosta ATA z tulejkami zaciskowymi 3 mm do dokładnego frezowania, szlifowania i grawerowania. **Wbudowany filtr wstępny.** Szlifierka prosta o mocy 63 W i unikalnej konstrukcji silnika bez części zużywalnych w silniku o wysokiej trwałości i maksymalnej prędkości 100 000 obr./min.

**Zastosowanie:**

**Tylko do powietrza bezolejowego. Nie olejować!**

**Opis techniczny**

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| masa                                 | 0,15 kg                  |
| maksymalna prędkość obrotowa         | 100000 min <sup>-1</sup> |
| Ø tulei zaciskowej                   | 3 mm                     |
| długość                              | 135 mm                   |
| przyłącze pneumatyczne               | 1/4 cal                  |
| maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 170 l/min                |
| maks. wibracje wg EN                 | < 2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| poziom natężenia dźwięku przy pracy  | 70 dB(A)                 |
| gwint przyłączeniowy                 | BSP                      |
| moc przekazywana                     | 63 W                     |
| Rodzaj produktu                      | Szlifierki proste        |

