



## Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: SPT80R



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 079440 SPT80R |
| GTIN             | 5390145244601 |
| Klasa artykułu   | 03R           |

### Opis

#### Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka prosta ATA z tulejkami zaciskowymi 3 mm do dokładnego frezowania, szlifowania i grawerowania. **Wbudowany filtr wstępny.** Szlifierka prosta o mocy 63 W i unikalnej konstrukcji silnika bez części zużywalnych w silniku o wysokiej trwałości i maksymalnej prędkości 800 000 obr./min.

#### Zastosowanie:

**Tylko do powietrza bezolejowego. Nie olejować!**

### Opis techniczny

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| gwint przyłączeniowy                 | BSP                     |
| maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 170 l/min               |
| Ø tulei zaciskowej                   | 3 mm                    |
| przyłącze pneumatyczne               | 1/4 cal                 |
| maks. wibracje wg EN                 | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| moc przekazywana                     | 63 W                    |
| masa                                 | 0,15 kg                 |
| maksymalna prędkość obrotowa         | 80000 min <sup>-1</sup> |
| poziom natężenia dźwięku przy pracy  | 68 dB(A)                |
| długość                              | 135 mm                  |
| Rodzaj produktu                      | Szlifierki proste       |

