



Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: S25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079442 S25
GTIN	5390145244687
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka prosta ATA z tulejką zaciskową o rozmiarze 6 mm. Ergonomiczna szlifierka prosta do lekkich i średnich zastosowań z obsługą jedną ręką.

- **Dźwignia push-pull do długotrwałej eksploatacji.**
- **Doskonały stosunek masy do wydajności.**

Opis techniczny

moc przekazywana	190 W
długość	164 mm
gwint przyłączeniowy	BSP
masa	0,46 kg
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	450 l/min
Ø tulei zaciskowej	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	3,14 m/s ²
poziom natężenia dźwięku przy pracy	68 dB(A)
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

