



Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: SDM26LR



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079442 SDM26LR
GTIN	5390145244700
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka prosta ATA z tulejką zaciskową o rozmiarze 6 mm. Szlifierka prosta do lekkich i średnich zastosowań o wysokim komforcie użytkownika i obsłudze jedną ręką.

- **Regulacja liczby obrotów.**
- **Doskonały stosunek masy do wydajności.**

Opis techniczny

długość	154 mm
Ø tulei zaciskowej	6 mm
moc przekazywana	300 W
gwint przyłączeniowy	BSP
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	570 l/min
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	3,14 m/s ²
poziom natężenia dźwięku przy pracy	72 dB(A)
masa	0,52 kg
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

