



Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: SMX16LR



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079442 SMX16LR
GTIN	5390145244830
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka prosta ATA z tulejką zaciskową o rozmiarze 6 mm. Wydłużona i ergonomiczna szlifierka prosta z obsługą oburęczną.

- **Regulacja liczby obrotów.**
- **Układ łagodnego rozruchu.**

Opis techniczny

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	620 l/min
poziom natężenia dźwięku przy pracy	75 dB(A)
maksymalna prędkość obrotowa	16000 min ⁻¹
moc przekazywana	820 W
gwint przyłączeniowy	BSP
masa	1,3 kg
maks. wibracje wg EN	3,19 m/s ²
długość	345 mm
Ø tulei zaciskowej	6 mm
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

