



Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: SM25LR



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka prosta ATA z tulejką zaciskową o rozmiarze 6 mm. Wydajna szlifierka prosta do najtrudniejszych zastosowań zapewniająca wysoki komfort użytkownika.

- Regulacja liczby obrotów.
- Układ łagodnego rozruchu.

Opis techniczny

masa	0,75 kg
długość	213 mm
gwint przyłączeniowy	BSP
maks. wibracje wg EN	3,21 m/s ²
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min ⁻¹
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	620 l/min
moc przekazywana	820 W
Ø tulei zaciskowej	6 mm
poziom natężenia dźwięku przy pracy	72 dB(A)
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

