



Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: SMD25LR



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079442 SMD25LR
GTIN	5390145244847
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka prosta ATA z tulejką zaciskową o rozmiarze 6 mm. Ergonomiczna szlifierka prosta z unikalnym systemem tłumienia drgań.

- Układ łagodnego rozruchu.

Opis techniczny

gwint przyłączeniowy	BSP
długość	208 mm
maks. wibracje wg EN	2,27 m/s ²
Ø tulei zaciskowej	6 mm
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	620 l/min
poziom natężenia dźwięku przy pracy	77 dB(A)
moc przekazywana	820 W
masa	0,8 kg
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

