



Mała szlifierka kątowna pneumatyczna, Typ: RAM20LR



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kątowna o ergonomicznej konstrukcji i wąskiej głowicy ułatwiającej dostęp w ograniczonych przestrzeniach. Kompaktowa szlifierka kątowna o ergonomicznej konstrukcji i wąskiej głowicy ułatwiającej dostęp w ograniczonych przestrzeniach. Do małych talerzy szlifierskich Roloc® Ø 50/75 mm.

Opis techniczny

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	1207 l/min
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
maks. wibracje wg EN	2,58 m/s ²
maks. Ø tarczy	75 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
masa	0,6 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy	74 dB(A)
moc przekazywana	300 W
gwint przyłączeniowy	BSP

zalecana średnica węża (Ø wewn.)

8 mm

Rodzaj produktu

Szlifierki kątowe