

**DC.T 070204, Gatunek: SW05****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260382 SW05
GTIN	4960664629602
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 070204 SW05 Gatunek: SW05

Łamacz wiórów: MQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 1 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 100 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 100 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	MQ
Zastosowanie główne	Ti

Gatunek	SW05
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia