

**Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 173 E, Ø mocowania: 14mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 329560 14     |
| GTIN             | 4067263115236 |
| Klasa artykułu   | 32Z           |

**Opis****Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil okrągły, stopniowane co 1 mm. W zamówieniu należy podać żadaną Ø mocowania.**

**Norma:**

**DIN 6343**

**Klasa dokładności:**

**Tolerancja ruchu obrotowego:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

**wskazówka:**

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm, gładki. Powyżej Ø 8,5 mm z rowkami poprzecznymi.

**Opis techniczny**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| A                   | 50 mm     |
| kąt α               | 15 stopni |
| F                   | 48 mm     |
| długość całkowita L | 94 mm     |
| K                   | 60 mm     |
| typ                 | 173 E     |

## Karta danych

Rodzaj produktu

Tulejki zaciskowe