

**Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 173 E, Ø mocowania: 38mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329560 38
GTIN	4067263115472
Klasa artykułu	32Z

Opis**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil okrągły, stopniowane co 1 mm. W zamówieniu należy podać żadaną Ø mocowania.**

Norma:

DIN 6343

Klasa dokładności:

Tolerancja ruchu obrotowego: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm, gładki. Powyżej Ø 8,5 mm z rowkami poprzecznymi.

Opis techniczny

K	60 mm
F	48 mm
A	50 mm
długość całkowita L	94 mm
kąt α	15 stopni
typ	173 E

Karta danych

Rodzaj produktu

Tulejki zaciskowe