


**Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 173 E, Ø mocowania: 27mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 329560 27 |
| GTIN | 4067263115366 |
| Klasa artykułu | 32Z |

Opis**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil okrągły, stopniowane co 1 mm. W zamówieniu należy podać żadaną Ø mocowania.**

Norma:

DIN 6343

Klasa dokładności:

Tolerancja ruchu obrotowego: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm, gładki. Powyżej Ø 8,5 mm z rowkami poprzecznymi.

Opis techniczny

| | |
|---------------------|-----------|
| długość całkowita L | 94 mm |
| A | 50 mm |
| F | 48 mm |
| kąt α | 15 stopni |
| K | 60 mm |
| typ | 173 E |

Karta danych

Rodzaj produktu

Tulejki zaciskowe