

HOLEX**Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 185 E, Ø mocowania: 14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329565 14
GTIN	4067263115625
Klasa artykułu	32Z

Opis**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil okrągły, stopniowane co 1 mm. W zamówieniu należy podać żadaną Ø mocowania.**

Norma:**DIN 6343****Klasa dokładności:**

Tolerancja ruchu obrotowego: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm, gładki. Powyżej Ø 9,0 mm z rowkami poprzecznymi.

Opis techniczny

kąt α	20 stopni
A	73 mm
długość całkowita L	110 mm
K	84 mm
F	66 mm

typ	185 E
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe