

**Wytaczaki simturn AX, lewe, L2 = 15 mm, Ø Dmin: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270654 3
GTIN	2050002078901
Klasa artykułu	24U

Opis**Wykonanie:**

Wersja podobna (nowy zacisk) do dawnych artykułów o nr 240110–240135.

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 270531–270536 oraz 270539–270544.

Opis techniczny

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	0,7 mm
f	1,25 mm
Ø D	5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p maks.}$	0,2 mm
promień R	0,1 mm
a	2,7 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 15 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	400 m/min	N

Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	240 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	110 m/min	K
CuZn	nadaje się	210 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		