

**Wytaczaki simturn AX, prawe, L2 = 25 mm, Ø Dmin: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270657 4
GTIN	2050002079069
Klasa artykułu	24U

**Opis****Wykonanie:**

Wersja podobna (nowy zacisk) do dawnych artykułów o nr 240110–240135.

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)

**Pasuje do:**

Uchwyty zaciskowe nr 270531–270536 oraz 270539–270544.

**Opis techniczny**

Ø D	5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,3 mm
promień R	0,1 mm
f	1,75 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	0,8 mm
a	3,7 mm
Atrybut nazwy produktu	L <sub>2</sub> = 25 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

**Dane użytkownika**

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	400 m/min	N

Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	240 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	110 m/min	K
CuZn	nadaje się	210 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		