

**Wytaczaki simturn AX, lewe, L2 = 30 mm, Ø Dmin: 8mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 270660 8 |
| GTIN | 2050002079199 |
| Klasa artykułu | 24U |

Opis**Wykonanie:**

Wersja podobna (nowy zacisk) do dawnych artykułów o nr 240110–240135.

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 270531–270536 oraz 270539–270544.

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------|
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ | 0,6 mm |
| f | 3,75 mm |
| a | 7,7 mm |
| Ø D | 8 mm |
| maksymalna głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$ | 2,5 mm |
| promień R | 0,2 mm |
| Atrybut nazwy produktu | L ₂ = 30 mm |
| Rodzaj produktu | Toczenie |

Dane użytkownika

| | przydatność | V _c | kod ISO |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się warunkowo | 400 m/min | N |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|---|
| Al > 10% Si: | nadaje się warunkowo | 240 m/min | N |
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się | 180 m/min | P |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | 130 m/min | P |
| Stal INOX < 900 N/mm ² | nadaje się | 100 m/min | M |
| Stal INOX > 900 N/mm ² | nadaje się | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | nadaje się warunkowo | 40 m/min | S |
| żeliwo szare (sferoidalne) | nadaje się | 110 m/min | K |
| CuZn | nadaje się | 210 m/min | N |
| ciągle | nadaje się | | |
| nieregularnie | nadaje się warunkowo | | |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |