



Bębny kablowe z rdzeniem stalowym 25N



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081106 25N
GTIN	4007123638840
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe odpowiadają zaleceniom DGUV I 203-006 (dawniej BGI 608).
Solidne bębny kablowe z korpusem z blachy stalowej, izolacja ochronna z przodu i z tyłu.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 44
klasa przewodu	H07RN-F
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
długość przewodu	25 m
Dostępny system diagnostyczny	tak
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	Kategoria 2 (K2) wg BGI

Karta danych

rodzaj przewodu	3G2,5
materiał obudowy	stal
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16A) W
materiał kabla	neopren
liczba gniazd wtykowych	4
kolor kabla	czarny
Rodzaj produktu	Bęben kablowy