

**Garant****Wkrętaki dla elektryków do śrub uniwersalnych, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene, grot SLIM, w pełni izolowane, wielkość profilu: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	668922 2
GTIN	4067263113348
Klasa artykułu	61F

**Opis****Wykonanie:**

Uchwyt i grot z **całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpielii wodnej.

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

Z **grotem SLIM** = zmniejszona średnica ostrza i izolacji do zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (**Ø izolacji = Ø grotu**).

**Zastosowanie:**

Do prac pod napięciem do 1000 V.

Końcówka wkrętaka uniwersalnego perfekcyjnie pasuje do **wkrętów uniwersalnych (kombinacja Pozidriv/płaskie)**, używanych głównie w elementach instalacji elektrycznych.

**Opis techniczny**

wielkość profilu	2
długość grotu	100 mm
długość całkowita	205 mm
profil Pozidriv – szczelina	2 – 1,0×6
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak uniwersalny do śrub Pozidriv/płaskich
Rodzaj produktu	Wkrętak