

Garant**Wkrętaki dla elektryków do śrub Phillips z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene, grot SLIM, w pełni izolowane, wielkość gniazda krzyżowego: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	668902 1
GTIN	4067263113317
Klasa artykułu	61F

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt i grot **z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpielii wodnej.

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej.

Z **grotem SLIM** = zmniejszona średnica ostrza i izolacji do zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (**Ø izolacji = Ø grotu**).

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

Opis techniczny

długość całkowita	180 mm
długość grotu	80 mm
do śrub o Ø	2,1–3 mm
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
Rodzaj produktu	Wkrętak

