

Garant

Wkrętaki dla elektryków – zestaw do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene Grot SLIM, w pełni izolowany, Liczba wkrętaków: 6

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	662906 6
GTIN	4067263116332
Klasa artykułu	61F

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpeli wodnej.

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej.

Z **grotem SLIM** = zmniejszona średnica ostrza i izolacji do zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (**Ø izolacji = Ø grotu**)

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

Zawartość:

po 1 wkrętaku nr 662902: wielk. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu	Wkrętaki

Aksesoria

Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym HaptopreneGrot SLIM, w pełni izolowany szerokość ostrza b 2,5 mm

662902 2,5

Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym HaptopreneGrot SLIM, w pełni izolowany szerokość ostrza b 3 mm

662902 3

Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym HaptopreneGrot SLIM, w pełni izolowany szerokość ostrza b 4 mm

662902 4

Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym HaptopreneGrot SLIM, w pełni izolowany szerokość ostrza b 5,5 mm

662902 5,5

Wkrętaki dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym HaptopreneGrot SLIM, w pełni izolowany szerokość ostrza b 6,5 mm

662902 6,5