

Garant**Zestaw kluczy nasadowych z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene całkowicie izolowane, liczba wkrętek: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622496 7
GTIN	4067263116455
Klasa artykułu	61C

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt i grot z **całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Każdy z wkrętek jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpiel wodnej. **Zastosowanie:** Do prac pod napięciem do 1000 V.

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej.

Zawartość:

po 1 szt. nr 622492: wielk. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucze nasadowe 6-kątne
---------------------------------------	-------------------------

Akcesoria

Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprenecałkowicie izolowane rozwartość klucza 6 mm	622492 6
Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprenecałkowicie izolowane rozwartość klucza 8 mm	622492 8
Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprenecałkowicie izolowane rozwartość klucza 5,5 mm	622492 5,5
Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprenecałkowicie izolowane rozwartość klucza 9 mm	622492 9
Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprenecałkowicie izolowane rozwartość klucza 13 mm	622492 13
Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprenecałkowicie izolowane rozwartość klucza 10 mm	622492 10
Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprenecałkowicie izolowane rozwartość klucza 7 mm	622492 7