

**CNMG 120404, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250102 CA125P
GTIN	4960664016938
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Łamacz wiórów	PQ
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
Gatunek	CA125P
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia