


**CNMG 120404, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250210 CA125P
GTIN	4960664024209
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Łamacz wiórów	PMG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA125P
liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia