

**CNMG 120408, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250104 CA125P
GTIN	4960664016945
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Łamacz wiórów	PQ
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA125P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia