


**SNMG 120408, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251164 CA125P
GTIN	4960664015474
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
Łamacz wiórów	PQ
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Materiał ostrza	HM
posuw $f$	0,13 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	CA125P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 320 m/min

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia