


**CNMG 120404 Wiper, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250103 CA125P
GTIN	4960664014583
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	WP
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA125P
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
posuw $f$	0,06 - 0,42 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 320 m/min

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia