


**CNMG 120404 Wiper, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250211 CA125P
GTIN	4960664014637
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Łamacz wiórów	WQ
posuw f	0,14 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA125P

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia