


**CNMG 120408, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250371 CA125P
GTIN	4960664013883
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min
posuw f	0,28 - 0,88 mm/obr,
Łamacz wiórów	PH
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA125P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia