


**CNMG 120416, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250373 CA125P
GTIN	4960664013906
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
liczba wymian/ostrzy	4
promień naroża	1,6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,28 - 0,88 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Gatunek	CA125P
Łamacz wiórów	PH

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia