


**SNMG 120404, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251162 CA125P
GTIN	4960664015467
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA125P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
Łamacz wiórów	PQ
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia