

**CCMT 09T302, Gatunek: CA125P**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260194 CA125P
GTIN	4960664017591
Klasa artykułu	25E

## Opis techniczny

tolerancja	M
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 260 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
Gatunek	CA125P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Łamacz wiórów	GK
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia