

**TNMG 160404, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251582 CA125P
GTIN	4960664024391
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	6
Materiał ostrza	HM
Gatunek	CA125P
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PMG
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 320 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
posuw $f$	0,15 - 0,5 mm/obr,

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia