


**SNMG 120408, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251254 CA125P
GTIN	4960664024360
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Gatunek	CA125P
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PMG
liczba wymian/ostrzy	8
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia