

**TNMG 220404, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251586 CA125P
GTIN	4960664024421
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PMG
liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	CA125P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 320 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 220404

Rodzaj produktu

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia